

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	12,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L _{viso}	130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	38 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	34 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,62 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza