

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Nuožulos kampas α_{max}	1,62 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	38 mm
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	12,4 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza