

**Garant****GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Cilindrinis kotas,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213054 20/3L
GTIN	4062406566449
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesnam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas $\kappa$	20 laipsniai
Iškyšos ilgis $L_1$	80 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	34 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serija	Power Q

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	12,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	160 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,62 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza