

Garant**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213054 25/4 |
| GTIN | 4062406566456 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesnam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{max}$ | 48 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 100 mm |
| Koto $\emptyset D_s$ h6 | 25 mm |
| $\emptyset D_3$ | 19 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 1 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 20 laipsniai |
| Serija | Power Q |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|---|----------------------|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 44 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 17,4 mm |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 1,15 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 25 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 180 mm |
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Pjovimo technika | HPC |
| įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |