

## Garant

### GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 42/7mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

## Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	34,4 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,58 laipsniai
$\varnothing D_2$	29 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Serija	Power Q
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_3$	36 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	82 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza