

**Garant**

**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Serija	Power Q
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	34,4 mm

Reguliuojamas kampas $\kappa$	20 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	16 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	82 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	40 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,58 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza