

Garant

GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	126 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	130 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	58,4 mm

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Nuožulos kampas α_{max}	0,34 laipsniai
$\varnothing D_3$	60 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	66 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza