

Garant

GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/7mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{max}	0,62 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	20 laipsniai
Ø D ₃	34 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos ilgis L, skirtas a_{max}	32,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	74 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza