

**Garant**

**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	98 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	44,4 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	20 laipsniai
$\varnothing D_3$	46 mm
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza