

## Mitutoyo

**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 15,2 mm, Matavimo diapazonas viena kryptimi / korpuso Ø: 0,1/40mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Produktų klasė	44A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangakmenių guoliais, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, apsaugotas nuo korozijos.

#### 2/1000 padalos vertė.

**Mitutoyo** – matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

#### Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

#### Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstu Nr. 359680.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,002 mm
Matavimo rutulio $\varnothing$	2 mm
Bendra nuokrypio amplitudė $f_{\text{viso}}$	4 $\mu\text{m}$
Matavimo verčių variacijos $f_u$	2 $\mu\text{m}$
Jungiamojo antgalio $\varnothing$ h6	8 mm
Korpuso $\varnothing$	40 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,1 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Nuokrypio amplitudė $f_e$	3 $\mu\text{m}$
Matavimo jėga	0,15 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analogin.
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG