



## Apsauga nuo karščio, Tipas: UNI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091519 UNI
GTIN	4030971136084
Produktų klasė	06C

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo karščio saugantys drabužiai apsaugo nuo iki 1000 °C spinduliuojamo karščio. Minkšta ir lanksti medžiaga užtikrina dėvėjimo komfortą. Didelis atsparumas karščiui. Nuo karščio sauganti dangą apie 300 mm ilgio. Karščiui atsparus gobtuvas galvos ir sprando sričiai apsaugoti. Šalmo laikikliui ir plataus kampo diskui 500 × 250 mm. Galima naudoti tik su apsauginiu šalmu Nr. 09 7807.

#### Tinka:

Karščiui atsparaus apsauginio šalmo laikiklis Nr. 09 1519 MOUNT ir lenktas plačiakampis diskas Nr. 09 1520.

#### Tiekimo sudėtis:

Pristatoma be šalmo laikiklio ir apsauginio skydo.

### Techninis aprašymas

Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Audinio sudėtis	Preox aramidai

Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260
Produkto rūšis	Galvos apsaugos priemonių laikiklis

---

## Priedai

Polikarbonato stiklas Tipas PC	091520 PC
Polikarbonato stiklas Tipas PCG	091520 PCG
Apsauga nuo karščio Tipas MOUNT	091519 MOUNT