

**Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: GKS18V68C****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Produktų klasė	03B

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas 18 V akumuliatorinis diskinis pjūklas su BITURBO technologija.

- **Integruotas VAC adapteris užtikrina lengvą manevringumą. Adapteris pasukamas 360°.**
- **Geriausia įmanoma ergonomija, užtikrinanti maksimalią kontrolę ir patogumą.**
- **Pažangus stabdis, užtikrinantis saugų sustojimą, sumažinant atotrūkį.**
- **Su profesionalia 18 V sistema lengviems ir sunkiems darbams.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su siaurapjūklio pjūkleliu, lygiagrečia kreipiančiaja.

**Pastaba:**

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

**Techninis aprašymas**

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Svoris	4,7 kg
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pjūklo kiaurymės Ø	30 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Svoris be akumulatoriaus	3,8 kg
maksimalus sūkių skaičius	6250 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pjovimo disko Ø	190 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Maksimalus pjūvio gylis 90°	57 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	GKS 18V-68 C
Modelis	Įleidžiamas diskinis pjūklas
Produkto rūšis	Pjūklas

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073851 B18
Pjovimo diskasaliuminio Pjūklo Ø D 190 mm	583920 190
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073853 B18
Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožulauniversalus Pjūklo Ø D 190 mm	584095 190
Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantysuniversalus Pjūklo Ø D 190 mm	584075 190