



Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	26 mm
Koto Ø D_s , h6	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	35 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	38 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	14,25 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,8 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	110 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ø D_3	15 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------