



Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 20/2L
GTIN	4960664914197
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	14,25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,8 laipsniai
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------