



## Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,33 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	75 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	34,25 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Ø D <sub>3</sub>	35 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

229723 1