



Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Nuožulos kampas α_{max}	0,44 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	26,25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	59 mm
Iškyšos ilgis L_1	65 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	62 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------