



Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	19,25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	170 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,6 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
$\varnothing D_3$	20 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------