



Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	44,25 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,26 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$ h_6	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	95 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm

Ø D ₃	45 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------