



Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Koto Ø D_s h6	20 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	19,25 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,6 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	48 mm
Iškyšos ilgis L_1	29 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	45 mm
Ø D_3	20 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------