



## Galinė freza 90° MEV, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	26,25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	59 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	6 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,44 laipsniai
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	130 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

229723 1