



## Galinė freza 90° MEV, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	34,25 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	78 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	75 mm

Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,33 laipsniai
$\varnothing D_3$	35 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------