



## Galinė freza 90° MEV, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	30 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,8 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Tvirtinimo sriegis M	M10
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	14,25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------