



Galinė freza 90° MEV, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	59 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	26,25 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,44 laipsniai
Tvirtinimo sriegis M	M16
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	27 mm

Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------