

Garant**NPT plėstuvas 1:16, NPT: 1/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	17 mm
mažas $\varnothing D_3$	5,95 mm
Koto keturbriaunis \square	4,9 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
didelis $\varnothing D_2$	7 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kūgio santykis	1:16
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		