



Galinė freza 90° MEV, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,26 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	TOMT060508
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	95 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	98 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	44,25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$	6 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229723 1
---------------------------	----------