



Galinė freza 90° MEV, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 226420 32/4 |
| GTIN | 4960664914265 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------|
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$ | 6 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 16 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} | 62 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 40 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min} | 59 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 0,44 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 26,25 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 35 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |

| | |
|-------------------------------|---|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TOMT060508 |
| Ø D ₃ | 27 mm |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Galinis frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|---------------------------|----------|
| Užveržimo varžtas Tipas 1 | 229723 1 |
|---------------------------|----------|