



Galinė freza 90° MEV, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 226410 25/3 |
| GTIN | 4960664914241 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniai stabilumui.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min} | 45 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TOMT060508 |
| Bendras ilgis L _{viso} | 35 mm |
| Nuožulos kampas α _{max} | 0,6 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 6 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max} | 19,25 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 32 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 48 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M12 |
| Ø D ₃ | 20 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Koto tipas | su sriegiu |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Galinis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|---------------------------|----------|
| Užveržimo varžtas Tipas 1 | 229723 1 |
|---------------------------|----------|