



Dinamometrinių raktų sukimo momento kontrolės prietaisas „SmartCheck USB“, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654651 100
GTIN	4018754324866
Produktų klasė	60N

Aprašymas

Modelis:

Universalus ir lankstus dinamometrinis tikrintuvas, nes ekraną ir korpusą galima sukti. Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180°. Ekranas ir klaviatūra su plėvele apsaugoti nuo drėgmės, korpusas – iš smūgiams atsparaus plastiko. **Micro-USB sąsaja duomenų eksportui** ir maitinimo šaltiniui. Su atmintine 250 išmatuotų verčių.

3 taikymo režimai: nuolatinis ekranas (**Track**), užlenkimo taško aptikimas (**First-Peak**), maksimalios vertės rodmuo (**Peak-Hold**).

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

- **Tvirta.** Integruota optinė ir akustinė apsauga nuo perkrovimo užtikrina ilgaamžiškumą.
- **Tikslu.** Tik $\pm 1\%$ ekrano nuokrypis garantuoja labai patikimus matavimo duomenis.
- **Paruošta naudojimui.** Didelio matavimo diapazono integruoto keitiklio dėka galite pradėti nedelsdami.
- **Lankstu.** SmartCheck galima laikyti įvairiose vietose. Nepriklausomai nuo to, ar tvirtinimas horizontalus, ar vertikalus – viskas įmanoma dėl gerai apgalvotų tvirtinimo taškų, kompaktiško dizaino ir pasukamo ekrano.
- **Individualiai.** Galimi trys darbo režimai (Trak, First Peak, Peak Hold) ir trys matavimo vienetai (Nm, ft lb, lb). Tikslinį sukimo momentą ir leistinus nuokrypius pagal išmatuotą vertę galima nurodyti atskirai.

- **Nepriklausoma. Naudoti darbo vietose be atskiro elektros lizdo. Be standartinio veikimo per maitinimo bloką, galima naudoti ir baterijas.**
- **Sukiojamas. SmartCheck galima optimaliai pritaikyti pagal individualų žiūrėjimo kampą. 180° galima pasukti net tik ekraną, bet ir ekrano laikiklį bei pagrindą.**
- **Išsaugo iki 250 duomenų rinkinių. Įtraukta datos ir laiko žyma.**
- **Duomenų eksportavimas ir pasirinktinai maitinimas per mikro USB sąsają.**
- **Dokumentavimo programinę įrangą galima atsisiųsti nemokamai.**

Privalumai:

Kompaktiškas ir universalus dinamometrinius tikrintuvus. Maitinimas per tinklo bloką arba su baterija.

Paskirtis:

Nustatyti ir patikrinti **dinamometrinius atsuktuvus ir raktus** su arba be skalės.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant maitinimo bloką ir SmartCheck USB programinę įrangą, skirtą vertėms perkelti ir patikros sertifikatams generuoti. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Tinkamą Bluetooth modulį galima įsigyti el. parduotuvėje (Nr. 52110222).

Techninis aprašymas

Kvadrato laikiklis	3/8 in
Indikatoriaus plotis	120 mm
Svoris	5,31 kg
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Indikatoriaus gylis	167 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Indikatoriaus aukštis	124 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 100 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvus

Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020140 400/2

DAkkS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020150 1000/2