

**Akumuliatorinis pramoninis fenas 18V, Tipas: 063986****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078323 063986
GTIN	4007841063986
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

Akumuliatorinis pramoninis fenas 18V su 2 temperatūrų lygmenimis (300° / 500°).

**Tiekimo sudėtis:**

Versija be akumulatoriaus, įkroviklio ir lagamino.

**Pastaba:**

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870–073890.

**Techninis aprašymas**

Svoris	680 g
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Oro srautas	200 l/min
Akumuliatorių kiekis	0
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas	MH3
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija

Oro temperatūra	300 - 500 °C
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Produkto rūšis	Pramoninis fenas

---

## Priedai

Įkroviklis Tipas ASC55	078328 ASC55
baterija Tipas CAS-8	078327 CAS-8
Įkroviklis Tipas ASC145	078328 ASC145