

**Akumuliatorinis pramoninis fenas 18V, Tipas: 063993****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078323 063993 |
| GTIN             | 4007841063993 |
| Produktų klasė   | 07E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiškas akumuliatorinis pramoninis fenas mobile heat MH 5 siūlo keturias specifinėms užduotims pritaikytas programas. Oro kiekį skaitmeniniu būdu galima reguliuoti šešiais etapais (iki 300 l/min).

**Tiekimo sudėtis:**

Versija be akumuliatoriaus, įkroviklio ir lagamino.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870–073890.

**Techninis aprašymas**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V                     |
| Naudojama galia        | 2200 W                   |
| Pakuotė                | Transportavimo lagaminas |
| Oro temperatūra        | 50 - 500 °C              |
| Oro srautas            | 300 l/min                |
| Akumuliatorių kiekis   | 0                        |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Maitinimas   | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Gamintojo pavadinimas  | MH5                              |
| Svoris   | 660 g                            |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/<br>Įtampa | Tipas CAS 18 V                   |
| Produkto rūšis   | Pramoninis fenas                 |

---

## Priedai

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Įkroviklis Tipas ASC55  | 078328 ASC55  |
| baterija Tipas CAS-8    | 078327 CAS-8  |
| Įkroviklis Tipas ASC145 | 078328 ASC145 |