

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

SM geometrija yra Nr. 1 Pasirinkimas esant mažesnėms pjovimo jėgoms.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,08 - 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOMT 060508ER-SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	INOX
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		