

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

**Paskirtis:**

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOMT 060508ER-GM
Pastūma $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	INOX
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		