

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

**Paskirtis:**

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas: TOMT 060508ER-GM

Pastūma  $f_z$ : 0,08 - 0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOMT 060508ER-GM
Pastūma $f_z$	0,08 - 0,25 mm
Tipas	ST1400

Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		