

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

SM geometrija yra Nr. 1 pasirinkimas esant mažesnėms pjovimo jėgoms.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas: KOMET® keičiamoji plokštelė

Pastūma f_z : 0,08 - 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,08 - 0,2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KOMET® keičiamoji plokštelė
Tipas	ST1400

Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		