

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226442 S
GTIN	4960664914005
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Geresnis drožlių pasiūalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas: TOMT 060508ER-GM

Pastūma f_z : 0,08 - 0,2 mm

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pastūma f_z	0,08 - 0,2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOMT 060508ER-GM
Tipas	S

Kietlydinys	CA6535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		