

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226445 S
GTIN	4960664914036
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

**Paskirtis:**

SM geometrija yra Nr. 1 pasirinkimas esant mažesnėms pjovimo jėgoms.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas: TOMT 060508ER-SM

Pastūma  $f_z$ : 0,08 - 0,15 mm

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOMT 060508ER-SM
Pastūma $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tipas	S

Kietlydinys	CA6535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		