



## Plieninis uždedamas kumštelis, minkštas greitojo keitimo kumštelių sistemai, Lūpų plotis: 80mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362655 80
GTIN	4260729450456
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

**SolidCLAMP®. Inovatyvi Click and Go sistema, skirta greitam ir lengvam kumštelių keitimui.**  
Kitų jungčių reikia teirautis.

#### Privalumai:

- Greitas kumštelių pakeitimas – ilgesnis staklių veikimo laikas dėl minimalių sąrankos sąnaudų.
- Maksimalus pakartojimo tikslumas su laisvai pasirenkamu užspaudimo kontūru.
- Nuo gamintojo nepriklausomas uždedamų kumštelių naudojimas – paprastas keitimas 1-ojo ir 2-ojo gamintojo veržtuvuose.
- Nėra varžtinių jungčių, todėl nėra drožlių lizdų.

#### Funkcija:

Greitas, paprastas keičiamos lūpos **užfiksavimas** bazinėse žiaunose. Jokio varginančio kumštelių prisukimo varžtais, nereikia veržtuvo.

#### Apdirbama medžiaga:

Plienas.

#### Tinka:

Kumšteliai Nr. 362635 dyd. 1; 2; 3; 5; 8; 10 ir Nr. 361132 dyd. 100; 125 (sistema 3).

Sistema: 3

Medžiaga: plieninis

Medžiaga: plieninis

Žiaunų aukštis h: 45 mm

---

**Techninis aprašymas**

Medžiaga	plieninis
Žiaunų aukštis h	45 mm
Sistema	3
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai