

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Skaitmeninis spartusis vidmatis su ilgais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 90-120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438979 90-120
GTIN	2050002053229
Produktų klasė	46Q

**Aprašymas****Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.**

Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, naudojimo instrukcija.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A5

**Techninis aprašymas**

Maksimalus griovelio gylis	8,5 mm
minimalus griovelio plotis	2,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	90 - 120 mm
Leistina paklaida	0,04 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	2 mm
Baterijų kiekis	2

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	127 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Atkartojamumas	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo jėga	1,3 - 1,8 N
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

## Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S
DAkkS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S

## Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

