



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: M18HOSALC



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.

- **Tvirtas 18 voltų LED prožektorius su stovu.**
- **Smūgiams atspari šviestuvo galvutė su 3 atskirais ir individualiai nukreipiamais LED moduliais.**
- **Hibridinis maitinimo šaltinis: veikia su 18V akumuliatoriumi arba su kabeliu / laidu.**
- **Integruotas M18™ akumulatoriaus įkroviklis ir 2,1 amperų USB įkroviklis.**

Funkcija:

IP34: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 2,5$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 34
ATEX zona	Nėra
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Šviesos srautas, 2 lygis	4000 lm
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
Svoris su akumuliatoriumi	11100 g
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apšvietimo priemonės	LED lemputė
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Šviesos srautas	6000 lm
Švietimo trukmė, 3 lygis	10 h
Gamintojo pavadinimas	M18 HOSALC-0
Šviesos srautas, 3 lygis	1700 lm
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas