



Ekranas tiksliesiems matavimams atlikti, Tipas: TWT20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas matuojamoms vertėms su ryškiu 7 colių spalvotu jutikliniu ekranu. 1 arba 2 matavimo verčių rodymas vienu metu galimas per 2 indukcinį zondų jungtis arba du USB išvadus. Optimaliam rezultatų nuskaitymui galimi 4 rodymo režimai. TESA matavimo liestukai atpažįstami automatiškai. Dinaminis matavimas užtikrinamas neapdorotų duomenų surinkimu 4300/ s.

Paruošta naujai kartai:

Atnaujinus TWIN-T20, turėsite modernią ir intuityvią sąsają, kuri palengvina rodmenų nuskaitymą. Galėsite naudotis keliais ekrano vaizdais, iš anksto nustatytais parametrais, naujomis išvesties parinktimis (TLC-BLE, USB HID), USB įrenginio prievadu ir pritaikomais programiniais klavišais.

Funkcija:

- **Pagrindinės formulės (+A, -A, +B, -B ir deriniai iš A ir B).**
- **Dinaminiai matavimai (min., max., max.-min., vidurkis ir kt.).**
- **Reguliuojamos tolerancijos naudojant OK/ NOK rodmenį.**
- **Integruota klasifikavimo funkcija (maks. 8).**
- **Duomenų išvadas per RS232, USB arba Bluetooth®.**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Kontūrų matavimo vieta laboratorijoje ir gamyboje.

Tiekimo sudėtis:

Su maitinimo kabeliu, kurį galima prisukti prie ekrano, ir adapteriu, skirtu ES, ZH, JK ir JAV.

Pastaba:

Prietaisą TWIN T20 NANO Heidenhain matavimo liestuko atvaizdavimui galima įsigyti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Induktyvių liestukų jungčių skaičius	2
Matavimo ribos (diapazonas)	±5000 µm
IP apsaugos klasė	IP 65
Svoris	1,2 kg
Plotis	112 mm
USB sąsajų kiekis	2
Ekranas	7 colių jutiklinis ekranas
maksimali padalos vertė	0,1 µm
Aukštis	120 mm
Ilgis	190 mm
Klaidų ribojimas skaitmeniniame ekrane	± (0,2 % + 0,3 µm)
Indikatorius	skaitmeninis
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Indikatorius / ekranas