



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Teleskopinės atremiamos kopėčios, Pakopų skaičius: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966096 9
GTIN	4031405407626
Produktų klasė	96Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Teleskopinės kopėčios iš aliuminio su stabiliais trikampio vamzdžio skersiniais, atsparios dilimui ir anoduotos. 80 mm gylio **laipteliai** su grioveliais ir 2 užlipimo pakopos (50 mm). Tvirtos pakopos / skersinių jungtis. Žingsnis / atstumas tarp skersinių 300 mm. Maksimali apkrova 150 kg. Patogus aukščio reguliavimas naudojant intuityvią teleskopinę funkciją. Sustumtos kopėčios telpa į bet kurią bagažinę.

#### Standartas:

**DIN EN 131.**

### Techninis aprašymas

Svoris	10,2 kg
Pakopų skaičius	9
Medžiaga	Aliuminis
Plotis	470 mm
Skersinio/pakopos gylis	85 mm

Laiptelis	pakopa
Kopėčių ilgis, ištiestų	3 m
Kopėčių ilgis, sustumtų	0,76 m
Darbinis aukštis apie	3,8 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Pristatomos kopėčios