



## Akumuliatorinis poliruoklis, Tipas: M18FAP180



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

M18 FUEL™ **akumuliatorinis poliruoklis** su 8 pakopų greičio regatoriumi (diapazonas nuo 360-2200 sūkių per minutę). Sūkių skaičiaus elektronika su minkštu paleidimu, kad būtų galima užtikrinti kontrolę.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 akumulatoriais 18V / 5Ah, įkrovikliu, AVS papildoma rankena, lankine rankena ir poliravimo lėkštele.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Svoris	2 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	M18 FAP180-502X

Įrankio tvirtinimo laikiklis	M14
Sūkių skaičiaus diapazonas	360 - 2200 min <sup>-1</sup>
Naudojama galia	1400 W
maksimalus poliravimo įrankio Ø	180
Produkto rūšis	Poliruoklis

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5