

JEPSON POWER

HM pjovimo diskas Drytec® Ø 320×25,4 mm, Dantų skaičius: 72**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078242 72
GTIN	4260052466957
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.

- **Darbų sauga: plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.**
- **Labai patvarus.**
- **Aukšta pjūvio kokybė.**
- **Galima pagaląsti 5x.**
- **Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).**

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiajam plienui.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius skirtas	Ruošinio storis 2,5 – 4 mm
Pjūvio plotis B	2,2 mm
Dantų skaičius	72
Tinka	078234 dyd. 8320
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

