



Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L neperforuotas, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 180



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 567793 180 |
| GTIN | 30051125870406 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas

Modelis:

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Lygiau nušlifluotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Precizinio šlifavimo grūdeliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes **medžiaga nuimama greičiau ir paviršius nupoliruojamas lygiau.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------|--------|
| Disko Ø | 150 mm |
| Serija | 775L |
| Grūdėtumas | 180 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 150 mm |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |