

**3M****Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L neperforuotas, Ø 150 mm,  
Grūdėtumas: 80**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	567793 80
GTIN	50051125868209
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

### Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

### Paskirtis:

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdėliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Precizinio šlifavimo grūdėliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes **medžiaga nuimama greičiau ir paviršius nupoliruojamas lygiau.**

## Techninis aprašymas

Disko Ø	150 mm
Serija	775L
Grūdėtumas	80

Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		