



## Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L neperforuotas, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 220



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 567793 220     |
| GTIN             | 50051125870899 |
| Produktų klasė   | 53M            |

### Aprašymas

#### Modelis:

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

#### Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

#### Paskirtis:

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Precizinio šlifavimo grūdeliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes **medžiaga nuimama greičiau ir paviršius nupoliruojamas lygiau.**

### Techninis aprašymas

|            |        |
|------------|--------|
| Serija     | 775L   |
| Disko Ø    | 150 mm |
| Grūdėtumas | 220    |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Šlifavimo priemonės              | Cubitron™ II           |
| Šlifavimo priemonių kodas        | Keramika               |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                 |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 150 mm               |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s                 |
| Produkto rūšis                   | Kibus šlifavimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | ribotai tinka |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | tinka         |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |