



Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L neperforuotas, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	567793 120
GTIN	51125868211
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Su **stabiliu plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.

Precizinio šlifavimo grūdeliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes **medžiaga nuimama greičiau ir paviršius nupoliruojamas lygiau.**

Techninis aprašymas

Disko Ø	150 mm
Serija	775L
Grūdėtumas	120

Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		