



Pluoštinio disko lėkštelė TURBO PAD 3 standi / su grioveliais, Išorinis Ø: 115mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566688 115 |
| GTIN | 4018875763858 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas

Modelis:

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

Kietesni, neformuojami pluoštiniai diskai-lėkštelės. Atraminė plokštuma **su smulkiais grioveliais optimaliai grūdelių sulaikymui** šlifuojant briaunas ir plokštumas. Specialus plastikas, **labai atsparus temperatūros kaitai**. Idealiai tinka **rupiems šlifavimo ir pirminio apdirbimo darbams**, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Išorinis Ø | 115 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 13300 min ⁻¹ |
| Kietumo laipsnis | standi |
| Sriegis | M14 |
| Produkto rūšis | Atraminė lėkštelė |

