



Akumuliatorinis tiesinis pjūklas, Tipas: M18FSZ



Užsakymo data

Užsakymo numeris

078220 M18FSZ

GTIN

4058546344702

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kompaktiškas siaurapjūklis darbams sunkiai prieinamose vietose.

- **Tolygus elektroninis eigos dažnių reguliatorius ir apsauga nuo perkrovos.**
- **FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankių sistema.**

Akumuliatorinis tiesinis pjūklas.

- **naujausios kartos bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis, užtikrinantis didesnę efektyvumą.**
- **Patentuota movos apsauga saugo stakles nuo smūgio, jei siaurapjūklis pajūklelis užsikerta.**
- **Valdomas tolygus paleidimas maksimaliai kontrolei ir greičiui.**
- **FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankių sistema.**
- **Paverčiamas pjūklo padas pjovimo padėties optimizavimui.**

Tiekimo sudėtis:

Variantas HD dėžėje **be akumuliatoriaus ir įkroviklio.**

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Eigos dažnis	0 - 3000 min ⁻¹
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Eigos ilgis	32 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Svoris	8 kg
Gamintojo pavadinimas	M18 FSZ
Akumuliatorių kiekis	0
Ypatybė	FIXTEC, LED
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimali vibracija pagal EN	9,9 m/s ²
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Akumuliatoriaus tipas M18HNRG3	073826 M18HNRG3

Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB3	073808 MHB3
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB55	073809 MHB55
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB8	073810 MHB8
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5