



Akumulatorinis tiesinis pjūklas, Tipas: M18ONEFSZ



Užsakymo data

Užsakymo numeris

078220 M18ONEFSZ

GTIN

4058546344733

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

Akumulatorinis kompaktiškas siaurapjūklis darbams sunkiai prieinamose vietose.

- **Tolygus elektroninis eigos dažnių reguliatorius ir apsauga nuo perkrovos.**
- **FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankių sistema.**

Akumulatorinis tiesinis pjūklas.

- **naujausios kartos bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis, užtikrinantis didesnį efektyvumą.**
- **Patentuota movos apsauga saugo stakles nuo smūgio, jei siaurapjūklis pjūklelis užsikerta.**
- **Valdomas tolygus paleidimas maksimaliai kontrolei ir greičiui.**
- **FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankių sistema.**
- **Paverčiamas pjūklo padas pjovimo padėties optimizavimui.**

Variantas M18FSZ arba su **ONE-KEY™** technologija.

- **Galima išsaugoti iki 3 individualių nustatymų vidiniame prietaiso kaupiklyje.**

Tiekimo sudėtis:

Variantas HD dėžėje **be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	9,9 m/s ²
Eigos ilgis	32 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Aplikacinė jungtis	OneKey
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Svoris	7,9 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Eigos dažnis	0 - 3000 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Akumuliatorių kiekis	0
Ypatybė	FIXTEC, LED
Gamintojo pavadinimas	M18 ONE FSZ
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB55	073809 MHB55

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Pradinis akumuliatorių rinkinysHigh Output™ Akumulatoriaus tipas M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Ličio jonų akumuliatoriusHigh Output™ Akumulatoriaus tipas MHB3	073808 MHB3
Pradinis akumuliatorių rinkinysHigh Output™ Tipas M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Ličio jonų akumuliatoriusHigh Output™ Akumulatoriaus tipas MHB8	073810 MHB8
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Ličio jonų akumuliatoriusHigh Output™ Akumulatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12